

PHILIPS

เทียน (หรีแสงได้)

LED

4.5 วัตต์ (50 วัตต์)

E27

โทนแสงสีเหลือง

หรีแสงได้



8718696574812



ออกแบบเพื่อให้โดดเด่น

รูปร่างที่คุ้นเคยที่คุณรู้จักและชื่นชอบ หลอดไฟเหล่านี้ใช้พลังงานน้อยกว่าประมาณ 80% เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน LED ล่าสุดและใช้ได้นานกว่าสิบเท่า

ประหยัดไฟ

- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

ออกแบบมาเพื่อคุณภาพแสงที่สมบูรณ์แบบ

- สไลต์วินเทจ เทคโนโลยี LED ทันสมัย

แสงสว่างคุณภาพสูง

- แสงแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คู่ราคาและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

LED Classic (ไส้หลอด)

หลอดไฟคลาสสิก LED สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี LED ประหยัดพลังงานมาตรฐาน ยกเว้นหลอด LED ที่ทำขึ้นในลักษณะที่เลียนแบบหลอดไส้แบบคลาสสิก ในตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับหลอดไฟยอนยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

แสงแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง

เลนส์ที่มินิวัดกรรมนี้ให้กระจายแสงสว่างแบบกระจายแสงได้ทุกทิศทาง ป้องกันเงาที่โดยปกติจะปรากฏที่ขอบกระจายลำแสง จึงทำให้เกิดโทนแสงสีเหลืองที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบๆ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะ

- รูปทรง: Luster
- หรีแสงได้: ได้
- รูปทรงหลอดไฟ: ลิสเตอร์ที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 89 mm
- ความกว้าง: 45 mm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: โคมไฟทั่วไป, โคมไฟตกแต่ง
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 470 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 29 mA

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: LED คลาสสิก

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 4.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 50 W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEL): A++

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 10.7 cm

ค่าที่กำหนด

- อัตราอายุการใช้งาน: 15 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 470 lm
- อัตรากำลัง: 5 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696574812
- น้ำหนักสุทธิ: 0.024 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.042 kg
- ความสูง: 10.600 cm
- ความยาว: 5.300 cm
- ความกว้าง: 5.300 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001227608



วันที่ออก: 2021-03-01
เวอร์ชัน: 0.457

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com