PHILIPS

聚光燈

LED

3W (35W)

GU5.3 燈座

暖白光

非可調式

8718696579510

持久耐用的 LED 重點照明，可投射集中光束

飛利浦 LED 聚光燈可投射集中且明亮的光束，使用壽命長，可大幅節省能源消耗。

值得信任的明燈
- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。

更換輕鬆
- 按下開關便可立即為您提供最大照明輸出。

營造溫馨氛圍
- 仿真白熾燈暖白光 (2700 K)

選擇永續型解決方案
- 在任何空間皆安全且方便回收

產品特點

無紫外線或紅外線
光線不含紅外線、無紫外線，這表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

即亮
具即亮功能的省能 LED 燈開燈即亮，這是飛利浦給您的保證。

暖白光 (2700K)
光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的柔和光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。

不含有害物質
飛利浦 LED 燈絕對不含有害物質，因此在任何空間皆安全且方便回收。

規格

燈泡特性
- 形狀: 聚光燈
- 可調式: 無
- 燈泡外型: 指向性聚光燈
- 插座: GU5.3

燈泡尺寸
- 高度: 46 mm
- 寬度: 50 mm

耐用性
- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性
- 應用: 重點照明
- 光束角度: 24 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 260 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性
- 燈電流: 350 mA
- 效率: 87 lm/W

耗電量
- 功率因數: >0.5
- 電壓: 12 V
- 瓦數: 3 W
- 等效瓦數: 35 W

產品尺寸與重量
- 長度: 4.7 cm

額定值
- 額定光束角度: 24 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 260 lm
- 額定峰值強度: 1000 cd
- 額定功率: 3 W

技術規格
- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8718696579510
- 淨重: 0.045 kg
- 淨重: 0.052 kg
- 高度: 5.500 cm
- 長度: 4.500 cm
- 寬度: 4.500 cm
- 材料編號 (12NC): 929001239708

8718696579510

出版日期: 2023-11-10
版本: 0.551

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com