

PHILIPS

Vela y Lustre

LED

3,5 W (40 W)

E14

Blanco frío

No regulable



8718696703175



Una forma sencilla de embellecer su hogar

Los focos LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, este foco es perfecto para sustituir los focos mate tradicionales.

Luz de alta calidad

- Fría, luz de día

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- Luz instantánea al encenderse

Destacados

Fría, luz de día



Este foco tiene una temperatura de color de 6500 K y es la más alta

temperatura de color disponible en esta categoría. Por lo tanto brinda un efecto de iluminación que es la más cercana a la de la luz natural. Esto le ayudará a concentrarse y disfrutar cada detalle.

Encendido instantáneo



No es necesario esperar: los focos LED de Philips proporcionan su máximo nivel de brillo inmediatamente al encenderlas. Simplemente accionando el interruptor puedes dar el máximo brillo a tu habitación. Sin inicio lento ni demoras.

Especificaciones

Características

- Forma: B35
- Regulable: NO
- Forma de la lámpara: Vela no direccional
- Toma de corriente: E14

Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Ancho: 3.5 cm

Duración

- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Satinado, Blanco frío
- Flujo luminoso nominal: 350(300~499) lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características

- Corriente de la lámpara: 127V-45, 220V-32 mA

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 100 - 240 V
- Potencia en vatios: 3.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

Valores nominales

- Intensidad máxima: 37 cd
- Potencia asignada: 3.5 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696703175
- Peso neto: 0.046 kg
- Peso bruto: 0.065 kg
- Alto: 20.500 cm
- Largo: 3.850 cm
- Ancho: 11.000 cm
- Número de material (12NC): 929001324411



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.450

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com