

# PHILIPS

燈泡

LED

10W-75 (75W GLS、18W CFL) W

B22

暖白光

8718696732403



## 無可比擬的燈泡

飛利浦 LED 燈泡不但能提供**優美溫暖**的白光，使用**壽命**也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是白熾燈泡的最佳替換選擇。

### 高品質照明

- 不會有燈具閃爍

### 選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與球型白熾燈泡相似

### 使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

### 出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 亮燈關燈皆美觀

# 產品特點

## 不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

## 取代球型白熾燈泡



此款呈現當代照明的 LED 球型燈泡採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統球型白熾燈泡的完美替代品。

## 為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

## 亮燈關燈皆美觀



「這些帶有可見燈絲的優美燈泡可為任何房間增添時尚和懷舊氣息。亮燈關燈皆美觀。」

# 規格

## 特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: B22
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

## 燈泡尺寸

- 高度: 16.8 cm
- 重量: 0.13 kg
- 寬度: 12 cm

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

## 照明特性

- 光束角度: 150 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 1055 lm
- 開始時間: 0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 827 | CCT of 2700K

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 75 mA
- 效率: 105 lm/W

#### 包裝資訊

- EAN: 8718696732403
- EOC: 871869673240300
- 產品名稱: LEDGlobe 10-75W G120 B22 WW 230V\_AU

#### 耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 10 W
- 等效瓦數: 75 W

#### 產品尺寸與重量

- 長度: 16.8 cm

#### 額定值

- 額定光束角度: 150 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 1055 lm
- 額定功率: 10 W

#### 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696732403
- 淨重: 0.112 kg
- 淨重: 0.153 kg
- 高度: 12.900 cm
- 長度: 9.600 cm
- 寬度: 9.600 cm
- 材料編號 (12NC): 929002442369



出版日期: 2021-09-17  
版本: 0.150

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)