

# PHILIPS

## Грушевидная

Светодиод

7–60 Вт

E27

теплый белый

Без регулировки яркости



8718696742457



## Уникальный дизайн

Лампы выполнены в классической форме обычных ламп накаливания, однако потребляют на 80 % меньше электроэнергии. Благодаря широкому углу распределения пучка света обеспечивается равномерное освещение всех объектов.

### Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

### Нечто большее, чем просто освещение

- Винтажный стиль и современная светодиодная технология

# Особенности

**Мягкое свечение светодиодов,  
комфортный для глаз свет**



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

**Идеально подходит для общего освещения**



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

**Винтажный стиль и современная светодиодная технология**

Лампы LED Classic работают на основе стандартной энергосберегающей светодиодной технологии. Лампа в ретроstile с инновационной технологией освещения.

## Технические характеристики

### Характеристики лампы

- Форма: шар
- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Лампа в форме шара рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стеклянный

### Размеры лампы

- Высота: 14 см
- Ширина: 9,5 см

### Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

### Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 20 000

### Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 2700 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 115,00 лм/В
- Светоотдача: 806 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

### Прочее

- EyeComfort: Да

**Другие характеристики**

- Классификация ламп по группам риска: RGO
- Эффективность: 115 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

**Информация об упаковке**

- Линейка продуктов: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Название изделия: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

**Мощность**

- Коэффициент мощности (доля): 0.51

**Энергопотребление**

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): Е
- Энергопотребление: 7 В

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 14 см

**Расчетные значения**

- Номинальный срок службы: 15 000 часов

**Технические характеристики**

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 400289
- Исходное измерение потока: Sphere
- Возможность диммирования: Нет
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 1
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Цоколь: E27

**Лампа**

- Цветность: 6

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718696742457
- Масса нетто: 0,07 kg
- Масса брутто: 0,15 kg
- Высота: 19,5 см
- Длина: 10,4 см
- Ширина: 10,4 см
- Номер материала (12NC): 929001387901



Дата выпуска: 2024-02-06  
Версия: 0.550

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)