

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

7 Вт – 60 Вт


E27

Тепле біле

Без регулювання яскравості



8718696742457



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Звична форма, яка вам подобається. Завдяки їй лампа виглядає як класична лампа розжарювання, однак заощаджує близько 80% енергії. Широкий кут променя забезпечує ідеальне освітлення в усіх напрямках.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

### Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

# Найважливіше

**М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі**



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення

яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

**Ідеальні для освітлення загального призначення**



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

**Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди**

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

## Характеристики

### Характеристики лампи

- Форма: Лампа-куля
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Покриття лампи: Прозорий

### Розміри лампи

- Висота: 14 cm
- Ширина: 9,5 cm

### Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

### Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: 0,5 s
- Корельована колірна температура (ном.): 2700 K
- Світловіддача (ном.): 115,00 lm/W
- Світловий потік: 806 lm
- Значення рівня помітності стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

### Різне

- EyeComfort: Так

### Інші характеристики

- Група класифікації ризиків, пов'язаних з лампами: RGO
- Ефективність: 115 lm/W
- Відповідно до RoHS: Так

### Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: Класичні світлодіодні, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Назва продукту: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

### Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Рівень енергоефективності: E
- Споживання енергії: 7 W

### Розміри та вага продукту

- Довжина: 14 см

### Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)

### Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 400289
- Інформація щодо вимірювання світлового потоку: Sphere
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Значення мерехтіння (PstLM): 1
- Частота лінійного сканування: 50 to 60 Hz
- Кришка-цоколь: E27 | E27

### Лампа

- Стабільність кольору: 6

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696742457
- Вага нетто: 0,07 kg
- Вага брутто: 0,15 kg
- Висота: 19,5 cm
- Довжина: 10,4 cm
- Ширина: 10,4 cm
- Артикул (12NC): 929001387901



Дата виходу: 2023-11-28  
Версія: 0.546

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)