

PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

12 Вт (98 Вт)

Цоколь E27

Холодный дневной свет

Недиммируемая

8718696823040



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Светодиодные лампы Philips излучают нейтрально белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит матовую лампу накаливания.

Энергосбережение

- Экономичные лампы

Создайте теплую атмосферу

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

Особенности

Энергосбережение

Простая светодиодная лампа для
ежедневного использования



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Мгновенное включение

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа
рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 11 см
- Ширина: 6 см

Срок службы

- средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
- коэффициент стабильности светового
потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000
часов
- Количество циклов переключения:
50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 200 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI):
80
- Цветовая температура: 6500 К
- Категория оттенка света: Холодный
дневной свет
- Номинальная светоотдача: 1360 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время прогрева до 60 % света:
мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 120 mA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 12 В
- Эквивалент мощности лампы
накаливания: 98 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 11 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка:
200 °
- Номинальный срок службы: 15 000
часов
- расчетная световая отдача: 1360 лм
- расчетная мощность: 12 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт:
8718696823040
- Масса нетто: 0,060 kg
- Масса брутто: 0,075 kg
- Высота: 13,700 см
- Длина: 6,100 см
- Ширина: 6,100 см
- Номер материала (12NC):
929001916307



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.483

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com