PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

8 Вт (68 Вт)

Цоколь E27

Hue White

Недиммируемая

8718696823101



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Светодиодные лампы Philips излучают нейтрально белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит матовую лампу накаливания.

Энергосбережение
- Экономичные лампы

Создайте теплую атмосферу
- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Нечто большее, чем просто освещение
- Мгновенное включение

8718696823101

Особенности

Энергосбережение
Простая светодиодная лампа для ежедневного использования



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Мгновенное включение

Технические характеристики

Характеристики
- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы
- Высота: 11 см
- Ширина: 6 см

Срок службы
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики
- ширина светового пучка: 200 °
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: Hue White
- Номинальная светоотдача: 770 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее
- EyeComfort: Да

Другие характеристики
- сила тока лампы: 72 mA

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 8 Вт
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 68 Вт
- Маркировка энергоэффективности (EEL): 3 Tick

Размеры и вес изделия
- Длина: 11 см

Расчетные значения
- Расчетная ширина светового пучка: 200 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 770 лм
- расчетная мощность: 8 Вт

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696823101
- Масса нетто: 0,060 kg
- Масса брутто: 0,075 kg
- Высота: 13,700 см
- Длина: 6,100 см
- Ширина: 6,100 см
- Номер материала (12NC): 929001915307

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.458

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com