

PHILIPS

Spot

LED

4,7 W-50 W

GU10

Soğuk Gün Işığı

8718696829011



Odaklanmış parlak ışık demeti ile dayanıklı LED vurgulu aydınlatma

Philips LED spotlar; odaklanmış parlak ışık demeti, son derece uzun kullanım ömrü ve önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Bu spot, GU10 duylu 50 W'lık spotlarınız için uzun ömürlü muhteşem bir alternatiftir.

Yüksek kaliteli ışık

- Titreme görülmez

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim

Özellikler

Titreme görülmez

Hızla ve ardı ardına titreyen ışık gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet geçirmesine neden olabilir. Bu hoş olmayan durum yaşantınızın bir parçası haline gelmemelidir. LED'ler sürücü akımına çabuk yanıt verdiklerinden dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips LED'ler, sürücü akımındaki dalgalanmaları en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve titremeye neden olan faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak bir titreme bile görmezsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim



Tanıdık geniş açılı ışık çıkışına (36 derece) sahip modern bir aydınlatma olan bu LED spot, hem vurgulu aydınlatma hem de genel amaçlı aydınlatma için uygundur. Gömülü lambalarda ve raylı lamba sistemlerinde kullanılabilmesinin yanı sıra mutfak, mutfak masası aydınlatması, oturma odası ve yemek odalarında kullanmak için idealdir.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: GU10
- Soket: GU10
- Teknoloji: LED

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 15.000

Ampul boyutları

- Yükseklik: 5,4 cm
- Ağırlık: 0,027 kg
- Genişlik: 5 cm

Işık özellikleri

- Işın açısı: 36 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Işık Renk Kategorisi: Soğuk Gün Işığı
- Nominal ışık akısı: 430 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 38 mA
- Verim: 91 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718696829011
- EOC: 871869682901100
- Ürün başlığı: Essential LED 4.7-50W GU10 865 36D

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.41
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 4,7 W
- Watt eşdeğeri: 50 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 5,4 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 36 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 430 lm
- Nominal en yüksek yoğunluk: 750 cd
- Nominal güç: 4.7 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696829011
- Net ağırlık: 0,038 kg
- Brüt ağırlık: 0,050 kg
- Yükseklik: 5,700 cm
- Uzunluk: 5,100 cm
- Genişlik: 5,100 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001259127



Yayın tarihi: 2021-12-21
Sürüm: 0.35

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com