

# PHILIPS

燈泡

LED

11W-100W

E27

日色

8718699607425



## 無可比擬的燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

### 高品質照明

- 不會有燈具閃爍
- 整體光源

### 選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年

# 產品特點

## 不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

## 整體光源

此款 LED 燈泡的造型設計兼具創新與復古，光束擴展邊緣也不會形成陰影。您可以享受環繞四周的暖白光。

## 15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

# 規格

## 燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

## 燈泡尺寸

- 高度: 13.5 cm
- 重量: 0.075 kg
- 寬度: 4.5 cm

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

## 照明特性

- 光束角度: 240 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 光色類別: 日色
- 額定光通量: 1250 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 830 | CCT of 3000K

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 75 mA
- 效率: 113 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 8718699607425
- EOC: 871869960742500
- 產品名稱: DLStick 11W E27 3000K 1PF/12 APR

## 耗電量

- 功率因數: 0.51
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 11 W
- 等效瓦數: 100 W

## 產品尺寸與重量

- 長度: 13.5 cm

## 額定值

- 額定光束角度: 240 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 1250 lm
- 額定功率: 11 W

## 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8718699607425
- 淨重: 0.054 kg
- 淨重: 0.072 kg

- 高度: 16.800 cm
- 長度: 4.700 cm
- 寬度: 4.700 cm
- 材料編號 (12NC): 929001950507



出版日期: 2023-03-17  
版本: 0.37

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)