

# PHILIPS

## Грушевидная

Светодиод

5–50 Вт (лампы общего назначения: 50 Вт, компактные люминесцентные лампы: 9 Вт)

E27

Холодный белый



8718699616144



## Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

### Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

# Особенности

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

# Технические характеристики

## Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,029 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 12 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 12 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 540 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 50 mA
- Эффективность: 108 лм/Вт

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699616144
- EOC: 871869961614400
- Название изделия: ESS LEDBulb 5W 540lm E27 840 1CT/12 RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

**Расчетные значения**

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 12 000 часов
- расчетная световая отдача: 540 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: 113 cd
- расчетная мощность: 5 В

**Технические характеристики**

- Частота: 50–60 Hz

**Характеристики**

- EAN/UPC — продукт: 8718699616144
- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Высота: 10,8 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 12 года
- Ширина светового пучка: 150 °
- Сила тока лампы: 50 mA
- Масса нетто: 0,060 kg
- Расчетный срок службы: 12 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,029 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 0,075 kg
- EAN: 8718699616144
- расчетная световая отдача: 540 лм
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Ширина: 6 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 10,500 см
- EOC: 871869961614400
- Номинальная пиковая интенсивность: 113 cd
- Розетка: E27
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 4000 K
- EyeComfort: Да
- Длина: 6,100 см
- Название изделия: ESS LEDBulb 5W 540lm E27 840 1CT/12 RCA
- Коэффициент мощности: 0.5
- расчетная мощность: 5 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Ширина: 6,100 см
- напряжение: 220–240 Вт
- Тип стекла: Матовый
- Номинальная светоотдача: 540 лм
- Мощность в ваттах: 5 В
- Длина: 10,8 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K
- Частота: 50–60 Hz



Дата выпуска: 2022-05-12  
Версия: 0.40

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)