

# PHILIPS

## Грушевидная

светодиодный

9 Вт–80 Вт (лампы общего назначения: 80 Вт, компактные люминесцентные лампы: 15 Вт)

E27

Холодный белый



8718699616182



## Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

### Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

# Особенности

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

# Технические характеристики

## Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,036 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 12 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 12 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## Световые характеристики

- ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 950 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- сила тока лампы: 75 mA
- Эффективность: 105 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699616182
- EOC: 871869961618200
- Название изделия: ESS LEDBulb 9W 950lm E27 840 1CT/12 RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 80 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

#### Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 12 000 часов
- расчетная световая отдача: 950 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: 190 cd
- расчетная мощность: 9 В

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699616182
- Масса нетто: 0,060 kg
- Масса брутто: 0,075 kg
- Высота: 10,500 см
- Длина: 6,100 см
- Ширина: 6,100 см
- Номер материала (12NC): 929002299387

#### Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz



Дата выпуска: 2021-10-19  
Версия: 0.36

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)