

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

11 Вт–95 Вт (лампы общего назначения: 95 Вт, лампы CFL: 20 Вт)

E27

Холодный белый

8718699616243



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,036 kg
- Ширина: 6 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 8 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 8 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 1250 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 95 mA
- Эффективность: 113 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8718699616243
- EOC: 871869961624300
- Название изделия: ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V 3CT/4 RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 11 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 95 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 8 000 часов
- расчетная световая отдача: 1250 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: 248 cd
- расчетная мощность: 11 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699616243
- Масса нетто: 0,170 kg
- Масса брутто: 0,209 kg
- Высота: 11,500 см
- Длина: 6,100 см
- Ширина: 14,900 см
- Номер материала (12NC): 929002299747



Дата выпуска: 2021-03-01
Версия: 0.20

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com