

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

Светодиод

6,5–25 Вт

E27

Холодный белый

Возможность диммирования



8718699629489



Добавьте оригинальности в интерьер

Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда с матовой отделкой этот шнур Philips Vintage в ретро-дизайне придаст уют вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со светодиодной лампой E27 из линейки Vintage для создания полноценного образа.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Специально для гостиной и спальни

- Высококачественные материалы
- Регулируемая длина шнура

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Высококачественные материалы (шнур)

Благодаря этому изысканному шнуру с тканевым покрытием ваша лампа будет висеть строго вертикально. Атласный чехол металлического гнезда подчеркнет классический дизайн любой лампы.

Регулируемая длина шнура (шнур)

Длина шнура регулируется, позволяя разместить лампы на необходимой высоте и создавать стильные динамические композиции светильников на кухне и над обеденным столом.

Идеально для использования в декоративных светильниках

Современные светодиодные шарообразные лампы Philips предназначены для декоративных светильников: потолочных вентиляторов и лент для подсветки зеркал.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Аксессуары
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный

Размеры лампы

- Высота: 28,6 см
- Вес: 0,31 kg
- Ширина: 20 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 270 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 45 mA
- Эффективность: 41 лм/В

Информация об упаковке

- Линейка: светодиодный
- EAN: 8718699629489
- EOC: 871869962948900
- Название изделия: LED giant E27 G200 modern D + black CORD

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 6,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 25 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 28,6 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 270 лм
- расчетная мощность: 6.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

характеристики лампы

- EAN/UPC — продукт: 8718699629489
- Линейка: светодиодный
- Высота: 28,6 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- Сила тока лампы: 45 mA
- Масса нетто: 0,660 kg
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,31 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 1,200 kg
- EAN: 8718699629489
- расчетная световая отдача: 270 лм
- Форма лампы: Аксессуары
- Ширина: 20 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 38,500 см
- EOC: 871869962948900
- Розетка: E27
- количество циклов включения: 20 000
- Цветовая температура: 4000 K
- EyeComfort: Да
- Длина: 22,500 см
- Название изделия: LED giant E27 G200 modern D + black CORD
- Коэффициент мощности: 0.7
- расчетная мощность: 6.5 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Ширина: 22,500 см
- напряжение: 220–240 Вт
- Номинальная светоотдача: 270 лм
- Номер материала (12NC): 929001903199
- Мощность в ваттах: 6,5 В
- Длина: 28,6 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 25 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K
- Частота: 50–60 Hz



Дата выпуска: 2022-06-15
Версия: 0.666

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com