

PHILIPS

Лампа (з регулюванням
яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

6,5 Вт - 25 Вт

E27

Холодне біле світло

Можливість регулювання
яскравості



8718699629489



Доповніть сучасний СТИЛЬ

Цей шнур Philips Vintage із дротом у тканому обплетенні та металевим цоколем привнесе стиль «ретро» у вашу житлову кімнату. Для повноти вінтажності доповніть його світлодіодною лампою з цоколем E27 із лінійки Philips Vintage.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Високоякісний матеріал
- Довжина шнуру регулюється

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеально підходять для декоративних світильників

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Високоякісний матеріал [Шнур]

Цей візуально привабливий шнур із тканим покриттям гарантує, що після встановлення ваша лампа висітиме без нахилу. Напівматове атласне покриття металевого цоколю додає візуальної «антикварності» будь-якій лампі.

Довжина шнуру регулюється [Шнур]

Довжина шнуру повністю регулюється: ви можете підвішувати його на різній висоті, утворюючи гнучку, динамічну комбінацію підвісного освітлення над робочою поверхнею на кухні, а також обіднім столом.

Ідеально підходять для декоративних світильників

Сучасне освітлення — це світлодіодні лампи-кулі Philips для використання у декоративних світильниках, наприклад стельових вентиляторах і стрічках для підсвітки дзеркал.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Аксесуари
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА

Розміри лампи

- Висота: 28,6 см
- Вага: 0,31 kg
- Ширина: 20 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле світло
- Номінальний світловий потік: 270 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 45 mA
- Ефективність: 41 lm/W

Інформація про упаковку

- Сімейство: СВІТЛОДІОДНА
- EAN: 8718699629489
- EOC: 871869962948900
- Назва продукту: LED giant E27 G200 modern D + black CORD

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 25 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 28,6 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 270 lm
- Номінальна потужність: 6.5 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699629489
- Вага нетто: 0,660 kg
- Вага брутто: 1,200 kg
- Висота: 38,500 cm
- Довжина: 22,500 cm
- Ширина: 22,500 cm
- Артикул (12NC): 929001903199



Дата виходу: 2021-09-23
Версія: 0.621

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com