

# PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

Светодиод

6,5–25 Вт

E27

очень теплый

Возможность диммирования



8718699629502



## Добавьте стильные элементы в интерьер

Благодаря сочетанию тканевого покрытия и металлического гнезда с матовой отделкой этот шнур Philips Vintage в ретро-дизайне придаст уют вашему жилому помещению. Рекомендуется использовать со светодиодной лампой E27 из линейки Vintage для создания полноценного образа.

### Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

### Специально для гостиной и спальни

- Высококачественные материалы
- Регулируемая длина шнура

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Ассортимент Vintage

# Особенности

**Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет**



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

## Высококачественные материалы (шнур)

Благодаря этому изысканному шнуру с тканевым покрытием ваша лампа будет висеть строго вертикально. Атласный чехол металлического гнезда подчеркнет классический дизайн любой лампы.

## Регулируемая длина шнура (шнур)

Длина шнура регулируется, позволяя разместить лампы на необходимой высоте и создавать стильные динамические композиции светильников на кухне и над обеденным столом.

## Ассортимент Vintage

Коллекция Philips Vintage предлагает широкий набор ламп больших размеров, свечей разных типов и лампы других конструкций, чтобы Вы могли выбрать идеально подходящий вариант для своего интерьера.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Аксессуары
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный янтарь

## Размеры лампы

- Высота: 28,6 см
- Вес: 0,31 kg
- Ширина: 20 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

## Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2000 K
- Категория оттенка света: очень теплый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 820 | CCT of 2000K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 40 mA
- Эффективность: 72 лм/В

## Информация об упаковке

- Линейка: светодиодный
- EAN: 8718699629502
- EOC: 871869962950200
- Название изделия: LED giant E27 G200 VIN D + rosegold CORD

**Энергопотребление**

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 230 Вт
- Мощность в ваттах: 6,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 28,6 см

**Расчетные значения**

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 6.5 В

**Технические характеристики**

- Частота: 50 Hz

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718699629502
- Масса нетто: 0,660 kg
- Масса брутто: 1,200 kg
- Высота: 38,500 см
- Длина: 22,500 см
- Ширина: 22,500 см
- Номер материала (12NC): 929001873499



Дата выпуска: 2023-11-10  
Версия: 0.660

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)