

# PHILIPS

Лампа (з регулюванням  
яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

6,5 Вт – 25 Вт


E27

Полум'я

Можливість регулювання  
яскравості



8718699629502



## Доповніть вінтажний СТИЛЬ

Цей шнур Philips Vintage із дротом у тканому обплетенні та металевим цоколем привнесе стиль «ретро» у вашу житлову кімнату. Для повноти вінтажності доповніть його світлодіодною лампою з цоколем E27 із лінійки Philips Vintage.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Високоякісний матеріал
- Довжина шнуру регулюється

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Серія Vintage

# Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви

можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

## Високоякісний матеріал [Шнур]

Цей візуально привабливий шнур із тканим покриттям гарантує, що після встановлення ваша лампа висітиме без нахилу. Напівматове атласне покриття металевого цоколю додає візуальної «антикварності» будь-якій лампі.

## Довжина шнуру регулюється [Шнур]

Довжина шнуру повністю регулюється: ви можете підвішувати його на різній висоті, утворюючи гнучку, динамічну комбінацію підвісного освітлення над робочою поверхнею на кухні, а також обіднім столом.

## Серія Vintage

Колекція Philips Vintage доступна у наборі гігантських форм, а також у формі свічок та інших звичних формах, так що вона «впишеться» у ваш простір без потреби в будь-яких компромісах.

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Аксесуари
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозора бурштинова

## Розміри лампи

- Висота: 28,6 см
- Вага: 0,31 kg
- Ширина: 20 см

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2000 K
- Категорія кольору світла: Полум'я
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 820 | CCT of 2000K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 40 mA
- Ефективність: 72 lm/W

## Інформація про упаковку

- Сімейство: СВІТЛОДІОДНА
- EAN: 8718699629502
- EOC: 871869962950200
- Назва продукту: LED giant E27 G200 VIN D + rosegold CORD

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 230 V
- Потужність (Вт): 6,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

### Розміри та вага продукту

- Довжина: 28,6 cm

### Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Номінальна потужність: 6.5 W

### Технічні характеристики

- Частота: 50 Hz

### Характеристики

- EAN/UPC – виріб: 8718699629502
- Сімейство: СВІТЛОДІОДНА
- Висота: 28,6 cm
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Струм у лампі: 40 mA
- Вага нетто: 0,660 kg
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,31 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 1,200 kg
- EAN: 8718699629502
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Форма лампи: Аксесуари
- Ширина: 20 cm
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 38,500 cm
- EOC: 871869962950200
- Цоколь: E27
- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Колірна температура: 2000 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 22,500 cm
- Назва продукту: LED giant E27 G200 VIN D + rosegold CORD
- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Номінальна потужність: 6.5 W
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Категорія кольору світла: Полум'я
- Ширина: 22,500 cm
- Напруга: 230 V
- Тип скла: Прозора бурштинова
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Потужність (Вт): 6,5 W
- Довжина: 28,6 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 820 | CCT of 2000K
- Частота: 50 Hz



Дата виходу: 2022-05-12  
Версія: 0.657

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)