

PHILIPS


Λαμπτήρας

LED

9W-60W

E27

Θερμό λευκό



8718699630768



Απολαύστε θερμό λευκό φωτισμό LED

Ο λαμπτήρας LED της Philips είναι ο ιδανικός λαμπτήρας για τις βασικές σας ανάγκες φωτισμού. Προσφέρει τον όμορφο φωτισμό και την απόδοση που περιμένετε από την τεχνολογία LED σε οικονομική τιμή. Η κακή ποιότητα φωτός μπορεί να προκαλέσει κόπωση στα μάτια. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να φωτίζετε σωστά το σπίτι σας. Οι λαμπτήρες LED της Philips δοκιμάζονται με αυστηρά κριτήρια, για να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις EyeComfort*

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Λαμπτήρες μεγάλης διάρκειας ζωής - Διαρκούν έως και 15 χρόνια

Χαρακτηριστικά

Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Αντικαθιστά τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου



Με το όμορφο σχήμα και τις οικείες διαστάσεις του, είναι ένας μοντέρνος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η ιδανική βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου.

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των λαμπτήρων και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Τεχνολογία: LED
- Τύπος γυαλιού: Mat

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,8 cm
- Βάρος: 0,029 kg
- Πλάτος: 6 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 10 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 15.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Θερμό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 70 mA
- Απόδοση: 100 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699630768
- EOC: 871869963076800
- Τίτλος προϊόντος: LED 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6 DISC-A

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.54
- Τάση: 220–240 V
- Ισχύς: 8 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,8 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική γωνία ακτίνας: 180 μοίρα(ες)
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 10.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Ονομαστική ισχύς: 8 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50–60 Hz
- Αρ. εγγραφής EPREL: 397611
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

Λαμπτήρας

- Χρωματική ομοιομορφία: 6

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718699630768
- Καθαρό βάρος: 0,06 kg
- Μικτό βάρος: 0,08 kg
- Ύψος: 10,8 cm
- Μήκος: 6,1 cm
- Πλάτος: 6,1 cm
- Αριθμός υλικού (12NC): 929002306288



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.374

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com