

# PHILIPS

전구

LED

8W-65(65W GLS, 12W CFL)W

E26

주백색

8718699632137



## 가정용 최첨단 LED 전구

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

### 지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.
- 수은을 포함하지 않음

### 수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 편안한 눈을 위해 고안되었음†

# 주요제품

## UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

## 수은을 포함하지 않음

편안한 눈을 위해 고안되었음†



거친 조명이 어떻게 눈을 혹사할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 너무 밝으면 눈이 부십니다. 너무 연하면 침침함을 경험합니다. 이제 눈에 편안하고 가정에 완벽한 분위기를 연출하도록 고안된 LED로 당신의 세상을 부드럽게 밝힐 수 있습니다.

# 사양

## 특성

- 조광가능: 아니요
- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 전구
- 소켓: E26
- 기술: LED
- 유리의 타입: 불투명

## 전구 규격

- 높이: 10.6 cm
- 중량: 0.042 kg
- 폭: 6.05 cm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 70%
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

## 조명 특성

- 빔 각도: 200 °
- 컬러 일관성: 6SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 조명 색상 카테고리: 주백색
- 명목 광속: 750 lm
- 기동 시간: 0.4 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 865 | CCT of 6500K

## 기타

- 눈 편안: 예

## 기타 특성

- 램프 전류: 38 mA
- 효능: 93 lm/W

## 포장 정보

- EAN: 8718699632137
- EOC: 871869963213700
- 제품 명칭: LEDBulb 8W E26 6500K HPF A60 1PF12 KR

## 전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 220-240 V
- 전력: 8 W
- 전력 수준: 65 W

## 제품 규격 및 무게

- 길이: 10.6 cm

## 정격값

- 정격 빔 각도: 200 °
- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 750 lm
- 정격 전원: 8 W

## 기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718699632137
- 순중량: 0.060 kg
- 총중량: 0.075 kg
- 높이: 13.700 cm
- 길이: 6.100 cm
- 폭: 6.100 cm
- 소재 번호 (12NC): 929001976521



발행일자: 2021-12-20  
버전: 0.22

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)