

PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

14,5 Вт–120 Вт (лампы
накаливания: 120 Вт,
компактные люминесцентные
лампы: 27 Вт)

E27

теплый белый



8718699640477



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 13,2 см
- Ширина: 6,8 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000
- Диапазон температур окружающей среды: От -20 до +45 °C

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 K
- Номинальная светоотдача: 1650 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 830 | CCT of 3000K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 3000 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 113 лм/В
- Светоотдача: 1 650 лм

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- Эффективность: 113 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8718699640477
- EOC: 871869964047700
- Название изделия: LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.51

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 14,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 120 В
- Энергопотребление: 14,5 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 13,2 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 12 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: E27

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699640477
- Масса нетто: 0,13 kg
- Масса брутто: 0,17 kg
- Высота: 13,8 см
- Длина: 6,9 см
- Ширина: 6,9 см
- Номер материала (12NC): 929002003849



Дата выпуска: 2024-02-06
Версия: 0.64

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com