

# PHILIPS

หลอดไฟ

LED

14.5 วัตต์-120 (120 วัตต์ สำหรับหลอดไส้; CFL 27 วัตต์) วัตต์

E27

โทนแสงสีเหลือง



8718699640477



## หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อบ้านคุณ

หลอดไฟ LED ทนสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื้อถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- ไร้สารปรอท

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

# ไฮไลท์

## ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

## ไร้สารปรอท

ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 13.2 cm
- ความกว้าง: 6.8 cm

## การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20 ถึง +45 °C

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1650 lm
- เวลาออร์มอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- รหัสสี: 830 | CCT of 3000K
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 3000 K
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 113 lm/W
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 1,650 lm

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ไม่มี

## คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 113 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699640477
- EOC: 871869964047700
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

## กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.51

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 14.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 120 W
- การใช้พลังงาน: 14.5 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 13.2 cm

## ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 12,000 ชั่วโมง

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ฐานฝาครอบ: E27

8718699640477

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699640477
- น้ำหนักสุทธิ: 0.13 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.17 kg

- ความสูง: 13.8 cm
- ความยาว: 6.9 cm
- ความกว้าง: 6.9 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002003849



วันที่ออก: 2024-02-06  
เวอร์ชัน: 0.64

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)