

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

14,5 Вт – 120 Вт (120 Вт для ламп розжарювання; 27 Вт для КЛЛ)

E27

Холодне денне світло



8718699640491



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує домашнє освітлення загального призначення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви відразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

### Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

# Найважливіше

## Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

## Не містить ртуті

### Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Покриття лампи: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 13,2 см
- Ширина: 6,8 см

## Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Діапазон температури навколишнього середовища: Від -20 до +45 °C

## Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 1800 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: 0.5 s
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Корельована колірна температура (ном.): 6500 K
- Світловіддача (ном.): 124 lm/W
- Світловий потік: 1 800 lm

## Різне

- EyeComfort: Ні

## Інші характеристики

- Ефективність: 124 lm/W
- Відповідно до RoHS: Так

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699640491
- EOC: 871869964049100
- Назва продукту: LEDBulb 14.5W E27 6500K 230VA67 1CT/6APR

## Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 14,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 120 W
- Споживання енергії: 14,5 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 13,2 см

## Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Кришка-цоколь: E27 | E27

8718699640491

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – вироб: 8718699640491
- Вага нетто: 0,13 kg
- Вага брутто: 0,17 kg

- Висота: 13,8 cm
- Довжина: 6,9 cm
- Ширина: 6,9 cm
- Артикул (12NC): 929002003949



Дата виходу: 2023-11-23  
Версія: 0.68

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)