

PHILIPS

bohlam

LED

13W-100W (100W GLS, 23W CFL)

E27

Putih

8718699647551



Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang

dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri

Spesifikasi

Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

Dimensi lampu

- Tinggi: 12 cm
- Berat: 0,044 kg
- Lebar: 6 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 8 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 8.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Kategori Warna Cahaya: Putih
- Flux cahaya nominal: 1350 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 830 | CCT of 3000K

Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 115 mA
- Efikasi: 103 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699647551
- EOC: 871869964755100
- Nama produk: ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12APR

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 13 W
- Watt yang setara: 100 W

Dimensi & berat produk

- Panjang: 12 cm

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
- Masa pakai terukur: 8.000 jam
- Flux cahaya terukur: 1350 lm
- Tingkat intensitas puncak: 282 cd
- Daya listrik terukur: 13 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699647551
- Berat bersih: 0,076 kg
- Berat kotor: 0,099 kg
- Tinggi: 11,800 cm
- Panjang: 6,200 cm
- Lebar: 6,200 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002305007



Tanggal dikeluarkan:
2021-10-19
Versi: 0.24

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com