

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

13 Вт – 100 Вт (100 Вт розжар.,
23 Вт КЛЛ)

E27

Холодне денне світло



8718699647858



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 12 cm
- Вага: 0,044 kg
- Ширина: 6 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 12 a
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Номінальний світловий потік: 1450 lm
- Час увімкнення: <0,5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 115 mA
- Ефективність: 111 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699647858
- EOC: 871869964785800
- Назва продукту: ESS LEDBulb 13W 1450lm E27 865 1CT/12RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 13 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 12 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 1450 lm
- Номінальна пікова інтенсивність: 286 cd
- Номінальна потужність: 13 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Характеристики

- EAN/UPC – виріб: 8718699647858
- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Висота: 12 cm
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 12 a
- Кут розсіювання променю: 150 °
- Струм у лампі: 115 mA
- Вага нетто: 0,076 kg
- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,044 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,099 kg
- EAN: 8718699647858
- Номінальний світловий потік: 1450 lm
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Ширина: 6 cm
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 11,800 cm
- EOC: 871869964785800
- Номінальна пікова інтенсивність: 286 cd
- Цоколь: E27
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 6500 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 6,200 cm
- Назва продукту: ESS LEDBulb 13W 1450lm E27 865 1CT/12RCA
- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Номінальна потужність: 13 W
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Ширина: 6,200 cm
- Напруга: 220-240 V
- Тип скла: Матовий
- Номінальний світловий потік: 1450 lm
- Потужність (Вт): 13 W
- Довжина: 12 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Частота: 50-60 Hz



Дата виходу: 2022-05-12
Версія: 0.42

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com