

# PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

7,5–3–1,2 Вт–70 Вт

E27

Hue White

8718699650971



## Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

### Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

## Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

## Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 11,1 см
- Вес: 0,05 kg
- Ширина: 6,1 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 100 000

## Световые характеристики

- ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: Hue White
- Номинальная светоотдача: 806-380-140 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 830 | CCT of 3000K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- сила тока лампы: 70 mA
- Эффективность: 107 лм/Вт

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699650971
- EOC: 871869965097100
- Название изделия: LED SSW A60 3S 7.5-70W E27 WH 1BC/8 RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 7,5, 3, 1,2 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 70 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 11,1 см

#### Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806-380-140 лм
- расчетная мощность: 7.5-3-1.2 В

#### Технические характеристики

- Частота: 50 Hz

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699650971
- Масса нетто: 0,050 kg
- Масса брутто: 0,075 kg
- Высота: 15,300 см
- Длина: 6,500 см
- Ширина: 7,200 см
- Номер материала (12NC): 929001906437



Дата выпуска: 2023-11-10  
Версия: 0.144

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)