

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

7,5-3-1,2 Вт-70 Вт

E27

Білий

8718699650971



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

### Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

# Найважливіше

## Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

## Миттєве ввімкнення Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 11,1 cm
- Вага: 0,05 kg
- Ширина: 6,1 cm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 100 000

## Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 806-380-140 lm
- Час увімкнення: <0,5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 70 mA
- Ефективність: 107 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699650971
- EOC: 871869965097100
- Назва продукту: LED SSW A60 3S 7.5-70W E27 WH 1BC/8 RCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7,5, 3, 1,2 W
- Еквівалент потужності (Вт): 70 W
- Рівень енергоефективності: A+

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 11,1 см

#### Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 806-380-140 lm
- Номінальна потужність: 7.5-3-1.2 W

#### Технічні характеристики

- Частота: 50 Hz

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699650971
- Вага нетто: 0,050 kg
- Вага брутто: 0,075 kg
- Висота: 15,300 cm
- Довжина: 6,500 cm
- Ширина: 7,200 cm
- Артикул (12NC): 929001906437



Дата виходу: 2021-03-01  
Версія: 0.136

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)