

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

7,5–2,5–1 Вт–70 Вт

E27

холодный дневной свет

8718699650995



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 11,1 см
- Вес: 0,05 kg
- Ширина: 6,1 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 100 000

Световые характеристики

- ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 806–380–140 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 865 | CCT of 6500K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 70 mA
- Эффективность: 107 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699650995
- EOC: 871869965099500
- Название изделия: LED SSW A60 3S 7.5–70W E27 CDL 1BC/8 RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7,5, 2,5, 1 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 70 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

Размеры и вес изделия

- Длина: 11,1 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806-380-140 лм
- расчетная мощность: 7.5-2.5-1 В

Технические характеристики

- Частота: 50 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699650995
- Масса нетто: 0,050 kg
- Масса брутто: 0,075 kg
- Высота: 15,300 см
- Длина: 6,500 см
- Ширина: 7,200 см
- Номер материала (12NC): 929001906737



Дата выпуска: 2021-03-01
Версия: 0.136

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com