

PHILIPS

燈泡

LED

12W-98 (98W GLS, 22W CFL) W

B22

晝光色

8718699651855



無可比擬的燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 減少眩光。舒適加分。

產品特點

無紫外線或紅外線

光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀

柔光網點技術打造的 EyeComfort

柔光網點技術可強化您在日常生活的整體照明體驗。印製的 3D 圖案有助於發散光線，微透鏡技術產生均勻的光線分佈，明顯

減少眩光。照明效果不但是柔和均勻的光線，也為您的眼睛帶來更多舒適感，它也能巧妙地重新分佈光線，減少照明區域裡讓人刺眼的照明。

規格

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: B22
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面
- 燈泡表層: 霧面

燈泡尺寸

- 高度: 11 cm
- 重量: 0.04 kg
- 寬度: 6 cm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 標稱使用壽命: 15,000 h
- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +45 °C

照明特性

- 光束角度: 200 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 晝光色
- 額定光通量: 1360 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 965 | CCT of 6500K
- 相關色彩溫度 (規範): 6500 K
- 光效 (額定) (標準): 113 lm/W
- 光通量: 1,360 lm

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 105 mA
- 效率: 113 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699651855
- EOC: 871869965185500
- 產品名稱: LEDBulb 12W B22 965 230V 1PF/6 AU

功率

- 功率因數 (比值): 0.5

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 12 W
- 等效瓦數: 98 W
- 耗電量: 12 W

產品尺寸與重量

- 長度: 11 cm

額定值

- 額定光束角度: 200 °
- 額定壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 1360 lm
- 額定功率: 12 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- 可調光: 否
- 燈座基底: B22 | B22

8718699651855

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699651855
- 淨重: 0.06 kg
- 淨重: 0.08 kg

- 高度: 13.7 cm
- 長度: 6.1 cm
- 寬度: 6.1 cm
- 材質編號 (12NC): 929003008699



出版日期: 2023-09-12
版本: 0.54

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com