

# PHILIPS

Лампа


СВІТЛОДІОДНА

2,3 - 12 Вт

E27

Полум'я

8718699654337



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — універсальне рішення освітлення для повсякденних справ всередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи, причому без погіршення якості освітлення.

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

### Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

# Найважливіше

## Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

## Миттєве ввімкнення Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Інше
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозора бурштинова

## Розміри лампи

- Висота: 16,8 cm
- Вага: 0,123 kg
- Ширина: 12,7 cm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2000 K
- Категорія кольору світла: Полум'я
- Номінальний світловий потік: 125 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 820 | CCT of 2000K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 20 mA
- Ефективність: 54 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699654337
- EOC: 871869965433700
- Назва продукту: Vintage LED 12W Heart E27 2000K GOLD ND

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 2,3 W
- Еквівалент потужності (Вт): 12 W
- Рівень енергоефективності: A+

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 16,8 cm

## Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 125 lm
- Номінальна потужність: 2.3 W

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

8718699654337

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718699654337
- Вага нетто: 0,110 kg
- Вага брутто: 0,195 kg

- Висота: 18,700 cm
- Довжина: 7,600 cm
- Ширина: 18,200 cm
- Артикул (12NC): 929001935513



Дата виходу: 2021-05-05  
Версія: 0.26

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)