

PHILIPS

bohlam

LED

3W-25W (GLS 25, CLFi 5)

E27

Putih

8718699658083



Lampu tiada tanding

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- Menyala seketika

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Cahaya yang menunjukkan warna sebenarnya

Kelebihan Utama

LED lembut, nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

Menyala seketika Cahaya yang menunjukkan warna sebenarnya



Lihat warna pakaian Anda sebenarnya saat memilih pakaian dari lemari pakaian – Anda dapat memasang gaun merah dan sepatu merah dengan percaya diri dan pastikan warnanya cocok dengan sempurna.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Luster nondireksional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

Dimensi lampu

- Tinggi: 8,7 cm
- Berat: 0,022 kg
- Lebar: 4,5 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 90
- Suhu warna: 3000 K
- Kategori Warna Cahaya: Putih
- Flux cahaya nominal: 250 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 930 | CCT of 3000K

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 30 mA
- Efikasi: 83 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699658083
- EOC: 871869965808300
- Nama produk: LEDBulb 3W E27 3000K 230V P45 9 APR

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.41
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 3 W
- Watt yang setara: 25 W

Dimensi & berat produk

- Panjang: 8,7 cm

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 250 lm
- Daya listrik terukur: 3 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50–60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8718699658083
- Berat bersih: 0,021 kg
- Berat kotor: 0,029 kg
- Tinggi: 8,750 cm
- Panjang: 4,650 cm
- Lebar: 4,650 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002973607



Tanggal dikeluarkan:
2022-06-30
Versi: 0.44

© 2022 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.