

PHILIPS

Bóng đèn

LED

4W-40 (GLS 40, CLFi 7) W

E27

Trắng

8718699658120



Bóng đèn không giống như bất kỳ loại bóng đèn nào khác

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Đèn chất lượng cao

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm

Ánh sáng vượt trội

- Bật sáng tức thì

Đèn LED chất lượng cao bền bỉ trong nhiều thập kỷ

- Ánh sáng cho màu sắc trung thực

Những nét chính

Đèn LED sáng dịu, dễ chịu cho mắt



Để thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mỏi mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Bật sáng tức thì

Ánh sáng cho màu sắc trung thực



Hãy chiêm ngưỡng màu sắc chân thực của quần áo khi bạn chọn bộ trang phục từ tủ quần áo. Bạn có thể tự tin phối váy đỏ với giày đỏ và an tâm rằng màu sắc phù hợp hoàn hảo.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Đèn chùm có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 8,7 cm
- Khối lượng: 0,022 kg
- Chiều rộng: 4,5 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Màu sắc đồng nhất: 6SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Trắng
- Quang thông danh định: 350 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 930 | CCT of 3000K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 35 mA
- Hiệu quả: 87 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699658120
- EOC: 871869965812000
- Tên sản phẩm: LEDBulb 4W E27 3000K 230V P45 9 APR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.51
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 4 W
- Công suất tương đương: 40 W

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 8,7 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 150 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 350 lm
- Công suất định mức: 4 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm:
8718699658120
- Trọng lượng thực: 0,021 kg
- Tổng trọng lượng: 0,029 kg
- Chiều cao: 8,750 cm
- Chiều dài: 4,650 cm
- Chiều rộng: 4,650 cm
- Mã số chất liệu (12NC):
929002974007



Ngày phát hành:
2022-07-30
Phiên bản: 0.48

© 2022 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com