PHILIPS

หลอดไฟ

LED

4 วัตต์-45 (GLS 45 วัตต์, CFLi 8 วัตต์) วัตต์

E27

โทนแสงสีขาวนวล

8718699663933



หลอดไฟ LED ทันสมัยเพื่อบ้านคุณ

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื่อถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- ไร้สารปรอท

LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

8718699663933

ไฮไลท์

ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟาเรด
ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตร้าไวโอเลต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

ไร้สารปรอท

ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล่า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- หรี่แสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝ้า

ขนาดหลอดไฟ
- ความสูง: 11 cm
- น้ำหนัก: 0.03 kg
- ความกว้าง: 6 cm

ความทนทาน
- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- มุมของลำแสง: 200 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 420 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
- รหัสสี: 940 | CCT of 4000K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ
- กระแสของหลอดไฟ: 38 mA
- ประสิทธิภาพ: 105 lm/W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักสุทธิ: 0.060 kg

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
- EAN: 8718699663933
- EOC: 871869966393300
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 4W E27 4000K 230V 1PF/12 9 APR

การใช้พลังงาน
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.4
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 4 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 45 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- ความยาว: 11 cm

ค่าที่กำหนด
- มุมของลำแสงที่กำหนด: 200 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 420 lm
- อัตรากำลัง: 4 W

ข้อมูลทางเทคนิค
- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699663933
- น้ำหนักสุทธิ: 0.075 g
- ความสูง: 13.700
- ความยาว: 6.100
- ความกว้าง: 6.100
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003005907

วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.31

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com