

# PHILIPS

หลอดไฟ

LED

12 วัตต์-98 (GLS 98 วัตต์, CFLi 22 วัตต์) วัตต์

E27

โทนแสงสีขาวนวล

8718699664015



## หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ทนสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื่อมถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- ไร้สารปรอท

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

# ไฮไลท์

## ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

## ไร้สารปรอท

ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะ

- CRI: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ผ้า

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11 cm
- น้ำหนัก: 0.04 kg
- ความกว้าง: 6 cm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษา: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 200 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1360 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 940 | CCT of 4000K

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 105 mA
- ประสิทธิภาพ: 113 lm/W

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699664015
- EOC: 871869966401500
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 12W E27 4000K 230V 1PF/12 9 APR

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 12 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 98 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11 cm

## ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 200 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 1360 lm
- อัตรากำลัง: 12 W

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699664015
- น้ำหนักสุทธิ: 0.060 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.075 kg
- ความสูง: 13.700 cm
- ความยาว: 6.100 cm
- ความกว้าง: 6.100 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003008307



วันที่ออก: 2021-12-21  
เวอร์ชัน: 0.32

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)