

PHILIPS

Lineaartoru

LED


8–18 W

G13

Valge



8718699673468



Kauakestev ja suurepärase valguskvaliteediga LED-töövalgusti

Üleminek Philipsi LED-torudele on kiire ja lihtne viis asendada oma vanad luminofoortorud modernse ja tõhusa LED-tehnoloogiaga. See Philipsi LED-toru sobib suurepäraselt kohtadesse, mis vajavad palju valgust.

Kvaliteetne valgus

- Külm valge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustooode

- Ideaalne asendus T8 luminofoortorudele

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga toruvalgustid – kestavad kuni 15 aastat
- Energiasääst kuni 80%

Valgus on rohkem kui valgustus

- Kiire sisselülitumine

Esiletõstetud tooted

Külm valge valgus



Selle lambi värvitemperatuur on 4000 K, mis tagab eriti külma, värske ja karge valguse.

Sarnaneb luminofoortorudega

Ideaalne kiire ja lihtne asendus T8 luminofoortorudele. Sobib otse standardsetesse T8 luminofoortoru G13 pesadesse.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus toruvalgusteid tihti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Energiasääst kuni 80%



Nautige LED-ide energiasäästu valguse kvaliteedile hinnaalandust tegemata. Säästke kohe üle 80% energiat, vahetades olemasolevad hõõglambid või halogeenlambid välja.

Kiire sisselülitumine

Spetsifikatsioon

Karakteristikud

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Toru ühe otsaga
- Pistikupesa: G13
- Tehnoloogia: LED

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 60,3 cm
- Kaal: 0,12 kg
- Laius: 2,8 cm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

Valgusti omadused

- Rakendus: Tööstuslik
- Värviharmonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Valguse värvi kategooria: Valge
- Nominaalne valgustugevus: 750 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 69 mA
- Jõudlus: 93 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699673468
- EOC: 871869967346800
- Toote nimetus: LED T8 600mm 8W G13 WH 1CT/4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.55
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 8 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 18 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 60,25 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihu nurk: 240 °
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 750 lm
- Nimivõimsus: 8 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz

Lambipirn

- Värviharmonia: 6

Karakteristikud

- Rakendus: Tööstuslik
- EAN/UPC – toode: 8718699673468
- Hinnanguline valgusvihu nurk: 240 °
- Kõrgus: 60,3 cm
- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgusti voolutugevus: 69 mA
- Kaal pakendita: 0,110 kg
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Värviharmonia: 6
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Kaal: 0,12 kg
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Värviharmonia: 6SDCM
- Brutokaal: 0,186 kg
- EAN: 8718699673468
- Hinnanguline valgustugevus: 750 lm
- Lambi kuju: Toru ühe otsaga
- Laius: 2,8 cm
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Kõrgus: 66,900 cm
- EOC: 871869967346800
- Pistikupesa: G13
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Värvustemperatuur: 3000 K
- EyeComfort: Jah
- Pikkus: 3,700 cm
- Toote nimetus: LED T8 600mm 8W G13 WH 1CT/4
- Võimsustegur: 0.55
- Nimivõimsus: 8 W
- Tehnoloogia: LED
- Valguse värvi kategooria: Valge
- Laius: 3,700 cm
- Pingeline: 220-240 V
- Nominaalne valgustugevus: 750 lm
- Aktiivvõimsus: 8 W
- Pikkus: 60,25 cm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 18 W
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Sagedus: 50-60 Hz



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.345

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com