

PHILIPS

Światłówka liniowa

LED


8–18 W

G13

Biały



8718699673468



Trwałe oświetlenie LED wysokiej jakości na stanowiskach pracy

Przejsie na tuby LED firmy Philips to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek fluorescencyjnych nowoczesną i wydajną technologią LED. Tuba LED firmy Philips doskonale nadaje się do miejsc, które muszą być jasno oświetlone.

Wysokiej jakości światło

- Chłodne białe światło

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Idealny zamiennik liniowej świetlówki fluorescencyjnej T8

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość świetlówek – nawet 15 lat
- Do 80% zaoszczędzonej energii

Więcej niż oświetlenie

- Natychmiastowe włączanie

Zalety

Chłodne białe światło



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 4000 K, co pozwala stworzyć wyjątkowo chłodne i energetyzujące światło.

Podobne do liniowych świetlówek fluorescencyjnych

Bardzo łatwy w montażu zamiennik liniowych świetlówek fluorescencyjnych T8. Pasuje bezpośrednio do standardowych gniazd liniowych fluorescencyjnych T8 G13.

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości świetlówek wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Do 80% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 80%.

Natychmiastowe włączanie

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Tuba, jednorozżonkowa
- Gniazdo: G13
- Technologia: LED

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 60,3 cm
- Waga: 0,12 kg
- Szerokość: 2,8 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

- Zastosowanie: Przemysłowe
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Kategoria barwy światła: Białe
- Nominalny strumień świetlny: 750 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowa pełna jasność światła

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 69 mA
- Wydajność: 93 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699673468
- EAN: 871869967346800
- Tytuł produktu: LED T8 600mm 8W G13 WH 1CT/4

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.55
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 8 W
- Odpowiednik w watach: 18 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 60,25 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 240 °
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 750 lm
- Moc znamionowa: 8 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz

Źródło światła

- Niezmienna barwa światła: 6

Właściwości

- Zastosowanie: Przemysłowe
- EAN/UPC — produkt: 8718699673468
- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 240 °
- Wysokość: 60,3 cm
- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Prąd pobierany przez źródło światła: 69 mA
- Waga netto: 0,110 kg
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Niezmienna barwa światła: 6
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Waga: 0,12 kg
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Waga brutto: 0,186 kg
- Kod EAN: 8718699673468
- Znamionowy strumień świetlny: 750 lm
- Kształt lampy: Tuba, jednotrzonkowa
- Szerokość: 2,8 cm
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Wysokość: 66,900 cm
- EAN: 871869967346800
- Gniazdo: G13
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Temperatura barwowa: 3000 K
- EyeComfort: Tak
- Długość: 3,700 cm
- Tytuł produktu: LED T8 600mm 8W G13 WH 1CT/4
- Współczynnik mocy: 0.55
- Moc znamionowa: 8 W
- Technologia: LED
- Kategoria barwy światła: Biały
- Szerokość: 3,700 cm
- Zasilanie: 220-240 V
- Nominalny strumień świetlny: 750 lm
- Moc: 8 W
- Długość: 60,25 cm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Odpowiednik w watach: 18 W
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowa pełna jasność światła
- Częstotliwość: 50-60 Hz



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.345

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com