PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

4 Вт – 40 Вт

E27

Білий

8718699681838



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

8718699681838

Найважливіше

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

Миттєве ввімкнення
Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи
- Висота: 8,8 cm
- Вага: 0,028 kg
- Ширина: 4,5 cm

Надійність
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 a
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла
- Кут розсіювання світла: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 350 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

Різне
- EyeComfort: Так

Інші характеристики
- Струм у лампі: 35 mA
- Ефективність: 87 lm/W

Інформація про упаковку
- EAN: 8718699681838
- EOC: 871869968183800
- Назва продукту: LEDBulb 4-40W E27 3000K 230V P45 RCA

Споживання енергії
- Коефіцієнт потужності: 0.4
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Рівень енергоефективності: A+

Розміри та вага продукту
- Довжина: 8,8 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 350 lm
- Номінальна потужність: 4 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699681838
- Вага нетто: 0,049 kg
- Вага брутто: 0,062 kg
- Висота: 9,600 cm
- Довжина: 4,600 cm
- Ширина: 4,600 cm
- Артикул (12NC): 929001160937

Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.140

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com