

PHILIPS

Лампа-свічка і Lustre (з регулюванням яскравості)

СВІТЛОДІОДНА

6 Вт – 40 Вт

E14

Тепла підсвітка

Регулювання яскравості

8718699681876



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

Миттєве ввімкнення Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 11,3 cm
- Вага: 0,063 kg
- Ширина: 3,8 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 25 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 25 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200-2700 K
- Категорія кольору світла: Тепла підсвітка
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0,5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 822-827 | tunable warm white

Інші характеристики

- Струм у лампі: 35 mA
- Ефективність: 78 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699681876
- EOC: 871869968187600
- Назва продукту: Master LEDcandle DT 6-40W E14 B38CL RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 11,3 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 25 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Номінальна потужність: 6 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699681876
- Вага нетто: 0,063 kg
- Вага брутто: 0,077 kg
- Висота: 11,900 cm
- Довжина: 4,000 cm
- Ширина: 4,000 cm
- Артикул (12NC): 929001140437



Дата виходу: 2023-01-05
Версія: 0.144

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com