

PHILIPS

Диммируемая
свечевидная лампа для
люстр

Светодиод

6–40 Вт

E14

WarmGlow

Диммирование

8718699681890



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 12,9 см
- Вес: 0,063 kg
- Ширина: 3,8 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 25 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 25 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2200-2700 K
- Категория оттенка света: WarmGlow
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 822-827 | tunable warm white

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 35 mA
- Эффективность: 78 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699681890
- EOC: 871869968189000
- Название изделия: Master LEDcandle DT 6-40W E14 BA38CL RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 12,9 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 6 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Характеристики

- EAN/UPC — продукт: 8718699681890
- Высота: 12,9 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 25 года
- Сила тока лампы: 35 mA
- Масса нетто: 0,060 kg
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,063 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 0,080 kg
- EAN: 8718699681890
- расчетная световая отдача: 470 лм
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Ширина: 3,8 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 14,500 см
- EOC: 871869968189000
- Розетка: E14
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 2200-2700 K
- Длина: 4,000 см
- Название изделия: Master LEDcandle DT 6-40W E14 BA38CL RCA
- Коэффициент мощности: 0.7
- расчетная мощность: 6 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: WarmGlow
- Ширина: 4,000 см
- напряжение: 220-240 Вт
- Тип стекла: Прозрачный
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Мощность в ваттах: 6 В
- Длина: 12,9 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 822-827 | tunable warm white
- Частота: 50-60 Hz



Дата выпуска: 2022-05-14
Версия: 0.144

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com