

# PHILIPS

Лампа-свічка і  
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

5,5 Вт – 40 Вт

E14

Тепле біле світло

8718699681951



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

### Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

# Найважливіше

## Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

## Миттєве ввімкнення Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

## Розміри лампи

- Висота: 10,6 cm
- Вага: 0,036 kg
- Ширина: 3,5 cm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 a
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0,5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 50 mA
- Ефективність: 85 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699681951
- EOC: 871869968195100
- Назва продукту: LED candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL RCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 5,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,6 cm

#### Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації:  
15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm

- Номінальна потужність: 5.5 W

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz



Дата виходу: 2021-09-02  
Версія: 0.140

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)