

# PHILIPS

Свечевидная лампа  
для люстр

светодиодный

5,5 Вт–40 Вт

E14

теплый белый

8718699681975



## Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

### Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

## Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

## Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

## Размеры лампы

- Высота: 8,8 см
- Вес: 0,036 kg
- Ширина: 4,5 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- сила тока лампы: 50 mA
- Эффективность: 85 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699681975
- EOC: 871869968197500
- Название изделия: LED lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 5,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 8,8 см

#### Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 5.5 В

#### Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz



Дата выпуска: 2021-09-02  
Версия: 0.140

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)