PHILIPS

조명

LED

11W-100(100W GLS, 23W CFL)W

E26

백색

8718699688721



여느 때와 다름없는 조명

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

고품질 조명
- 불가시적 깜박임
- 24시간 지속되는 조명

지속 가능한 솔루션을 선택하십시오
- 장수명 전구 - 최대 15년 지속

주요제품

불가시적 깜박임
빛이 연속적으로 빠르게 깜박이면 눈이 불편하여 두통을 야기할 수 있고, 심지어 광과민성 간질 환자에게는 발작을 일으킬 수도 있습니다. 깜박임은 불쾌하고 불필요합니다. LED는 드라이버 전류에 신속 반응하기 때문에 깜박일 수 있습니다. 그러나 필립스 LED는 드라이버 전류 출력의 변동이 최소화되도록 설계되었기 때문에 깜박임을 야기하는 요인들을 제거합니다. 따라서 여러분에게는 그 기미도 보이지 않습니다.

24시간 지속되는 조명
혁신적이면서도 빈티지한 디자인 덕분에 이 LED 전구는 일반적으로 빔 스프레드 엣지에 나타나는 그림자를 방지합니다. 결과적으로, 자연스럽고 따뜻한 백색광이 주위를 둘러싸고 있습니다.

15,000 시간의 정격 평균 수명



수명이 최대 15,000 시간이기 때문에 전구를 자주 교체해야 하는 번거로움을 줄일 수 있으며, 완벽한 조명 솔루션을 15년 이상 즐길 수 있습니다.

사양

전구 특성
- 조광가능: 아니요
- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: T45
- 소켓: E26
- 기술: LED
- 유리의 타입: 불투명

전구 규격
- 높이: 13.5 cm
- 중량: 0.065 kg
- 폭: 4.5 cm

내구성
- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 70%
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

조명 특성
- 빔 각도: 240 °
- 컬러 일관성: 6SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 4000 K
- 조명 색상 카테고리: 시원한 백색
- 명목 광속: 1400 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 840 | CCT of 4000K

기타
- 눈 편안: 예

기타 특성
- 램프 전류: 55 mA
- 효능: 127 lm/W

포장 정보
- EAN: 8718699688721
- EOC: 871869968872100
- 제품 명칭: LEDStick 11W E26 4000K 1PF/12 KR

전력 소비량
- 역률: 0.9
- 전압: 100-240 V
- 전력: 11 W
- 전력 수준: 100 W

제품 규격 및 무게
- 길이: 13.5 cm

정격값
- 정격 빔 각도: 240 °
- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 1400 lm
- 정격 전원: 11 W

기술 사양
- 진동 횟수: 50-60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718699688721
- 순중량: 0.070 kg
- 총중량: 0.085 kg
- 높이: 17.000 cm
- 길이: 4.800 cm
- 폭: 4.800 cm
- 소재 번호 (12NC): 929002232621

발행일자: 2023-11-09
버전: 0.17

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com