

# PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

13–100 Вт

E27

теплый белый



8718699694920



## Яркое светодиодное освещение

Светодиодные лампы Philips обеспечивают высококачественное освещение, значительную экономию электроэнергии, а также имеют очень долгий срок службы.

### Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

### Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

# Особенности

## Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким

значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

### Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

### Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27

## Размеры лампы

- Высота: 12 см
- Ширина: 6,5 см

## Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 15 000

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 1521 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение

## Прочее

- EyeComfort: нет

## Другие характеристики

- Эффективность: 108 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699694920
- EOC: 871869969492000
- Название изделия: LED 100W A67 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.55
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 14 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 12 см

## Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

8718699694920

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт:  
8718699694920
- Масса нетто: 0,15 kg
- Масса брутто: 0,19 kg
- Высота: 15,8 см
- Длина: 6 см
- Ширина: 14,8 см
- Номер материала (12NC):  
929002306803



Дата выпуска: 2024-02-04  
Версия: 0.553

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)