

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

13 Вт – 100 Вт

E27

Тепле біле



8718699694920



Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Краща для вашого гаманця та для планети

Найважливіше

Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K).

Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

Замінює звичайні лампи розжарювання

Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Заощадження до 90% електроенергії

Технологія світлодіодного освітлення зберігає до 90% енергії порівняно зі стандартною лампою розжарювання. Таким чином, вона окупиться та буде заощаджувати ваші гроші рік за роком, водночас допомагаючи захистити навколишнє середовище.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Покриття лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Пластик

Розміри лампи

- Висота: 12 cm
- Ширина: 6 cm

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 1521 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Інші характеристики

- Ефективність: 117 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699694920
- EOC: 871869969492002
- Назва продукту: LED 100W A67 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 13 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W
- Рівень енергоефективності: E

Розміри та вага продукту

- Довжина: 12 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 397615

Лампа

- Стабільність кольору: 6

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699694920
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,19 kg
- Висота: 15,8 cm
- Довжина: 6 cm
- Ширина: 14,8 cm
- Номер матеріалу (12NC):
929002306803



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.553

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com