

PHILIPS

Λαμπτήρας

LED

10,5W-100W

E27

Ψυχρό λευκό



8718699704148



Θερμό λευκό φως, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του φωτισμού

Γνώριμα σχήματα που έχετε αγαπήσει. Καταναλώνουν περίπου 80% λιγότερη ενέργεια από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες χάρη στην τελευταία τεχνολογία LED εξοικονόμησης ενέργειας και διαρκούν 10 φορές περισσότερο.

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ιδανικός για γενικό φωτισμό χώρου

Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Vintage στυλ, μοντέρνα τεχνολογία LED

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Χαρακτηριστικά

Ιδανικός για γενικό φωτισμό



Μοντέρνος φωτισμός με τυπικούς λαμπτήρες Philips LED για φωτισμό που διαχέεται, ιδανικός για γενικό φωτισμό.

Vintage στυλ, μοντέρνα τεχνολογία LED

Οι κλασικοί λαμπτήρες LED βασίζονται στην τυπική τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας LED. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε ρετρό λαμπτήρες κορυφαίας τεχνολογίας με vintage σχεδίαση.

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Τεχνολογία: LED
- Τύπος γυαλιού: Mat

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,4 cm
- Βάρος: 0,036 kg
- Πλάτος: 6 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Ψυχρό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1521 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 90 mA
- Απόδοση: 144 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718699704148
- EOC: 871869970414800
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.52
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 10,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 100 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): D

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,4 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1521 lm
- Ονομαστική ισχύς: 10.5 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz

Λαμπτήρας

- Χρωματική ομοιομορφία: 6

Χαρακτηριστικά

- EAN/UPC - προϊόν: 8718699704148
- Ύψος: 10,4 cm
- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 15 έτος(η)
- Ρεύμα λαμπτήρα: 90 mA
- Καθαρό βάρος: 0,030 kg
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Χρωματική ομοιομορφία: 6
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Βάρος: 0,036 kg
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Μικτό βάρος: 0,052 kg
- EAN: 8718699704148
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1521 lm
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Πλάτος: 6 cm
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Ύψος: 12,000 cm
- EOC: 871869970414800
- Υποδοχή: E27
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- EyeComfort: Ναι
- Μήκος: 6,600 cm
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10
- Συντελεστής ισχύος: 0.52
- Ονομαστική ισχύς: 10.5 W
- Τεχνολογία: LED
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Ψυχρό λευκό
- Πλάτος: 6,600 cm
- Τάση: 220-240 V
- Τύπος γυαλιού: Ματ
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1521 lm
- Ισχύς: 10,5 W
- Μήκος: 10,4 cm
- Ισοδύναμο ισχύος: 100 W
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός
- Συχνότητα: 50-60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.278

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com