PHILIPS

燈泡

LED

4W-45 (45W GLS、8W CFLi) W

E27

晝光色

8718699705435

適合居家照明的先進 LED 燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

產品特點

無紫外線或紅外線
光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀

為您的眼睛舒適而設計

顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

規格

燈泡特性
- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

燈泡尺寸
- 高度: 11 cm
- 重量: 0.03 kg
- 寬度: 6 cm

耐用性
- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性
- 光束角度: 200 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 晝光色
- 額定光通量: 420 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 965 | CCT of 6500K

其他
- EyeComfort: 是

其他特性
- 燈電流: 38 mA
- 效率: 105 lm/W

包裝資訊
- EAN: 8718699705435
- EOC: 871869970543500
- 產品名稱: LEDBulb 4W E27 6500K 230V 2CT/6 9 APR

耗電量
- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 4 W
- 等效瓦數: 45 W

產品尺寸與重量
- 長度: 11 cm

額定值
- 額定光束角度: 200 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 420 lm
- 額定功率: 4 W

技術規格
- 頻率: 50-60 Hz

8718699705435

出版日期: 2023-11-10
版本: 0.32

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com