

# PHILIPS

조명

LED

10W-85(85W GLS, 20W CFL)W

E26

화이트

8718699717759



## 가정용 최첨단 LED 전구

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

### 지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.
- 수은을 포함하지 않음

# 주요제품

## UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

## 수은을 포함하지 않음

# 사양

## 전구 특성

- 조광가능: 아니요
- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 전구
- 소켓: E26
- 기술: LED
- 유리의 타입: 불투명

## 전구 규격

- 높이: 12 cm
- 중량: 0.052 kg
- 폭: 6 cm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 a
- 광속 유지율: 70%
- 명목 수명: 25,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

## 조명 특성

- 컬러 일관성: 6SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 3000 K
- 조명 색상 카테고리: 화이트
- 명목 광속: 1311 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 830 | CCT of 3000K

## 기타

- 눈 편안: 아니요

## 기타 특성

- 램프 전류: 53 mA
- 효능: 131 lm/W

## 포장 정보

- EAN: 8718699717759
- EOC: 871869971775900
- 제품 명칭: ESS LEDBulb 10W 3000K A60 1CT/12x4 KR

## 전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 100-240 V
- 전력: 10 W
- 전력 수준: 85 W

## 제품 규격 및 무게

- 길이: 12 cm

## 정격값

- 정격 수명: 25,000 시간
- 정격 광속: 1311 lm
- 정격 전원: 10 W

## 기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718699717759
- 순중량: 0.045 kg
- 총중량: 0.063 kg
- 높이: 11.800 cm
- 길이: 6.200 cm
- 폭: 6.200 cm
- 소재 번호 (12NC): 929002993651



발행일자: 2023-01-09  
버전: 0.17

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)