

# PHILIPS

Свечевидная лампа  
для люстр

светодиодный

6,5 Вт–75 Вт

E14

теплый белый

8718699724238



## Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше
- Отсутствие видимого мерцания
- Осветите все вокруг

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер каплевидных ламп накаливания
- Форма и размер обычных галогенных каплевидных ламп

### Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

## Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

## Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

## Осветите все вокруг

Благодаря инновационному дизайну оптики в ретро-дизайне эта светодиодная лампа не образует теней по краю светового потока — только естественное освещение с теплой цветовой температурой.

## Заменяет каплевидные лампы накаливания



Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная светодиодная каплевидная лампа идеально заменит обычные лампы накаливания.

## Заменяет каплевидные галогенные лампы



Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная светодиодная каплевидная лампа идеально заменит обычные галогенные каплевидные лампы.

## Мгновенное включение

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 8,8 см
- Вес: 0,028 kg
- Ширина: 4,5 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 30 000

## Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 620 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- сила тока лампы: 55 mA
- Эффективность: 95 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699724238
- EOC: 871869972423800
- Название изделия: ESSLEDLustre 6.5-75W E14 827 P45NDFR RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 Вt
- Мощность в ваттах: 6,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 75 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 8,8 см

## Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 620 лм
- расчетная мощность: 6.5 В

## Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699724238
- Масса нетто: 0,028 kg
- Масса брутто: 0,038 kg
- Высота: 11,600 см
- Длина: 4,600 см
- Ширина: 4,600 см
- Номер материала (12NC): 929002274507



Дата выпуска: 2021-09-16  
Версия: 0.140

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)