

PHILIPS

Лампа-свічка і
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

6,5 Вт – 75 Вт

E14

Тепле біле світло

8718699724238



Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло
- Без помітного мерехтіння
- Світло усюди навколо

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до лампи-кулі розжарювання
- Форма та розмір подібні до галогенних ламп-куль

Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтити, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Світло усюди навколо

Завдяки інноваційному й водночас вінтажному дизайну ця лампа не кидає тіні, які зазвичай утворюються на краю розсіювання променя. Який результат? Природне, тепле біле світло навкруги.

Замінює лампи-кулі розжарювання



Це — сучасне освітлення: світлодіодна лампа-куля звичних розмірів та приємних на погляд форм. Ідеальна заміна традиційних ламп-куль розжарювання, котра служитиме довго та зберігатиме довкілля.

Замінює галогенні лампи-кулі



Це — сучасне освітлення: світлодіодна лампа-куля звичних розмірів та приємних на погляд форм. Ідеальна заміна традиційних галогенних ламп-куль, котра служитиме довго та зберігатиме довкілля.

Миттєве ввімкнення

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Технологія: СВИТЛОДИОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 8,8 см
- Вага: 0,028 kg
- Ширина: 4,5 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 30 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 55 mA
- Ефективність: 95 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699724238
- EOC: 871869972423800
- Назва продукту: ESSLEDLustre 6.5-75W E14 827 P45NDFR RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 6,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 75 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,8 см

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 620 lm
- Номінальна потужність: 6.5 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718699724238
- Вага нетто: 0,028 kg
- Вага брутто: 0,038 kg
- Висота: 11,600 cm
- Довжина: 4,600 cm
- Ширина: 4,600 cm
- Артикул (12NC): 929002274507



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.264

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com