PHILIPS

Свечевидная лампа для люстр

Светодиод

5,5 Вт–60 Вт

E14

теплый белый

8718699724658




# Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Свет высочайшего качества
- Узнайте об освещении больше
- Отсутствие видимого мерцания
- Осветите все вокруг

### Найдите подходящую замену своим старым лампам
- Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

### Нечто большее, чем просто освещение
- Мгновенное включение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз
- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

8718699724658

# Особенности

### Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (K). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

### Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

### Осветите все вокруг

Благодаря инновационному дизайну оптики в ретро-дизайне эта светодиодная лампа не образует теней по краю светового потока — только естественное освещение с теплой цветовой температурой.

### Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная энергосберегающая светодиодная свечевидная лампа идеально заменит свечевидные лампы накаливания.

### Мгновенное включение

### Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

### характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

### Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Вес: 0,03 kg
- Ширина: 3,5 см

### Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 30 000

### Световые характеристики
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 450 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

### Прочее
- EyeComfort: Да

### Другие характеристики
- Сила тока лампы: 50 mA
- Эффективность: 81 лм/Вт

### Информация об упаковке
- EAN: 8718699724658
- EOC: 871869972465800
- Название изделия: ESSLEDCandle 5.5-60W E14 827 B35NDFR RCA

### Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 5,5 Вт
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 Вт

### Размеры и вес изделия
- Длина: 10,6 см

### Расчетные значения
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 450 лм
- расчетная мощность: 5.5 Вт

### Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz

### Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8718699724658
- Масса нетто: 0,026 kg
- Масса брутто: 0,038 kg
- Высота: 14,000 см
- Длина: 3,600 см
- Ширина: 3,600 см
- Номер материала (12NC): 929002273607

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.264

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.