

# PHILIPS

Лампа-свічка і  
Lustre

СВІТЛОДІОДНА

5,5 Вт – 60 Вт

E14

Холодне денне світло

8718699724757



## Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло
- Без помітного мерехтіння
- Світло усюди навколо

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до лампи-кулі розжарювання
- Форма та розмір подібні до галогенних ламп-куль

### Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

# Найважливіше

## Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

## Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтити, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

## Світло усюди навколо

Завдяки інноваційному й водночас вінтажному дизайну ця лампа не кидає тіні, які зазвичай утворюються на краю розсіювання променя. Який результат? Природне, тепле біле світло навкруги.

## Замінює лампи-кулі розжарювання



Це — сучасне освітлення: світлодіодна лампа-куля звичних розмірів та приємних на погляд форм. Ідеальна заміна традиційних ламп-куль розжарювання, котра служитиме довго та зберігатиме довкілля.

## Замінює галогенні лампи-кулі



Це — сучасне освітлення: світлодіодна лампа-куля звичних розмірів та приємних на погляд форм. Ідеальна заміна традиційних галогенних ламп-куль, котра служитиме довго та зберігатиме довкілля.

## Миттєве ввімкнення

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 8,8 cm
- Вага: 0,028 kg
- Ширина: 4,5 cm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 30 000

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Номінальний світловий потік: 450 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 50 mA
- Ефективність: 81 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699724757
- EOC: 871869972475700
- Назва продукту: ESSLEDLustre 5.5-60W E14 865 P45NDFR RCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 5,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 8,8 cm

## Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 450 lm
- Номінальна потужність: 5.5 W

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

**Характеристики**

- EAN/UPC – вироб: 8718699724757
- Висота: 8,8 см
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Струм у лампі: 50 mA
- Вага нетто: 0,028 kg
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,028 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,038 kg
- EAN: 8718699724757
- Номінальний світловий потік: 450 lm
- Форма лампи: Непрямована лампа-люстра
- Ширина: 4,5 см
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 11,600 см
- EOC: 871869972475700
- Цоколь: E14
- Кількість циклів перемикання: 30 000
- Колірна температура: 6500 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 4,600 cm
- Назва продукту: ESSLEDLustre 5.5-60W E14 865 P45NDFR RCA
- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Номінальна потужність: 5.5 W
- Технологія: СВІТЛОДІЮДНА
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Ширина: 4,600 cm
- Напруга: 220-240 V
- Тип скла: Матовий
- Номінальний світловий потік: 450 lm
- Потужність (Вт): 5,5 W
- Довжина: 8,8 cm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Частота: 50-60 Hz



Дата виходу: 2022-05-12  
Версія: 0.144

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.